



Spojni vod NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

Broj artikla: 8093271
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Hybrid cable
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	444 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	USB 3.0 type B micro
Električni spoj 1, broj pinova/žica	10
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	9
Električni spoj 1, tip ugradnje	2x screws M2x0.4
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	USB 3.0 type A
Električni spoj 2, broj pinova/žica	9
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	9
Električni spoj 2, tip ugradnje	Plug-in
Područje pogonskog napona DC	4,75 ... 5,25 V
Nazivni pogonski napon DC	5 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,9 A
Duljina kabela	15 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 20 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 10 mm
Promjer kabela	3,1 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Boja, kućište	srebrno