

Memorijska kartica
CAMC-M-MS-G32-G2
Broj dijela: 8094425

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Kapacitet pohrane	32 GB
Informacije o aplikaciji	Uređaj je razvijen, dizajniran i izrađen isključivo za industrijsku i komercijalnu upotrebu. Uređaj nije odobren za privatnu upotrebu.
Konstrukcija	microSDHC
Konstruktivna struktura	MLC
Brzinska klasa	10. razred
Maksimalna brzina čitanja	70 MB/s
Maksimalna brzina pisanja	50 MB/s
Broj ciklusa pisanja/brisanja	96 TBW