


Montaža na H-šinu CAFM-X4-H

Broj dijela: 8095158

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	29 mm
visina	4,2 mm
duljina	169 mm
Konstrukcija	Verzija X4 za montažnu šinu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
Težina proizvoda	38 g
Vrsta montaže	Uglavljivanje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adapterske ploče	visokolegirani nehrđajući čelik