


Aksijalni komplet EAMM-A-T46-80PB

Broj dijela: 8096175

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	68.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	7.65 kgmm ²
Prenosivi moment	10 Nm
Težina proizvoda	923 g
Pogon koda sučelja	T46
Kod sučelja Motor In	80PB 80r
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS