

Priključna ploča VABS-P16-10S-M5

Broj dijela: 8097804

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	26 mm
Položaj montaže	po želji
Posebna svojstva	Kompatibilan s kisikom prema DIN EN 1797
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	0 bar...7 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 3: 4] Inertni plinovi Zrak kisik dušik
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć maksimalna veličina čestica 5 µm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 60 % ne kondenzirajući
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura