

**Servisna jedinica**  
**MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B**  
Broj dijela: 8098372

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                                          | Vrijednost                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                                | 4                                                                      |
| Serijska                                                          | MS                                                                     |
| Položaj montaže                                                   | okomito +/- 5 °                                                        |
| Indikator tlaka                                                   | s manometrom                                                           |
| Radni tlak                                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                |
| Normalan protok odzračivanja 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi) | 1400 l/min                                                             |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)             | 1500 l/min                                                             |
| Operativni medij                                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                     |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                           | Nije kompatibilno s esterskim uljem                                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                                  | 1 - mala izloženost koroziji                                           |
| LABS sukladnost                                                   | VDMA24364-B1 / B2-L                                                    |
| Temperatura skladištenja                                          | -5 °C...50 °C                                                          |
| Srednja temperatura                                               | 5 °C...50 °C                                                           |
| Temperatura okoline                                               | 5 °C...50 °C                                                           |
| Težina proizvoda                                                  | 470 g                                                                  |
| Vrsta montaže                                                     | Instalacija linije<br>s montažnim nosačem<br>s priborom<br>neobavezno: |
| Napomena o materijalima                                           | U skladu s RoHS                                                        |