

Ploča gasa
VABF-B14-F1B1P2-FF14
Broj dijela: 8098887

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	1.5 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	229 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 s NAMUR shemom spajanja
Pneumatski priključak 4	Prirubnica 1/4 s NAMUR shemom spajanja
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal kućišta regulatora	Kovana aluminijska legura