


Aksijalni komplet EAMM-A-V32-58AA

Broj dijela: 8098982

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	41 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.03 kgmm ²
Prenosivi moment	1.5 Nm
Težina proizvoda	192 g
Pogon koda sučelja	V32
Kod sučelja Motor In	58AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS