

# Priključak VABD-B14-P1-G18

Broj dijela: 8099850

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Položaj montaže                  | po želji                                           |
| Radni tlak                       | 1.5 bar...10 bar                                   |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364 zona III                                 |
| Temperatura skladištenja         | -20 °C...60 °C                                     |
| Srednja temperatura              | -20 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okoline              | -20 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                 | 26 g                                               |
| Vrsta montaže                    | s prolaznim provrtom                               |
| Pneumatski priključak 1          | G1/8                                               |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal spojne ploče           | Kovana aluminijska legura                          |