

Indikator položaja SAMH-F12-MK-A2

Broj dijela: 8101084

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	2 blizinske sklopke sa zaštitom od eksplozije i visokom IP zaštitom
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Informacije o aplikaciji	Kada se koristi s kutnim ventilom sa sjedištem VZXA, SIL odobrenje za cijeli proizvod više nije važeće.
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	151 g
Materijalne brtve	EPDM
Materijal za kućište	Aluminij PA ojačan
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III