

Set igala za doziranje VAVN-N-A1.6-06-60-V-V1-P10

Broj dijela: 8104299

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Vanjski promjer igle za doziranje	1.6 mm
Dužina igle za doziranje	60 mm
Nazivni promjer igle za doziranje	0.6 mm
Verzija igle za doziranje	sa konusom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Priključak tekućine	Stezni spoj
srednji	Tekući mediji Plinoviti mediji
Napomena o mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem maksimalna veličina čestica 5 µm
Radni tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	5.47 l/min
Napomena o normalnom nazivnom protoku	S padom tlaka od 1 -> 0 bara (plinoviti mediji)
Protok Kv	0.012 m³/h
Napomena o protoku Kv	Za medij voda
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	4.1 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Doziranje materijala za igle	visokolegirani nehrđajući čelik
Igla za doziranje broja materijala	1.4404
Materijali u kontaktu s medijem	visokolegirani nehrđajući čelik