


Elektromagnetska zavojnica VACN-N-R4-1

Broj dijela: 8104527

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	DESINA
Prikaz statusa signala	LED
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	F
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,7 W.
Stupanj onečišćenja	3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	100 g
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Plastika
Materijal solenoida	Termoset bakar Čelik
Materijal namota	bakar