


Kontrolna ploča DADG-FM-F9-VDE2

Broj dijela: 8104802

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	VDI / VDE 3845 (NAMUR) VDI / VDE 3847-2
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nazivni radni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Točka rosišta min. 10 °C ispod temperature okoline i medija Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	1340 g
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	EPDM NBR
Materijal zavrtnji	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik