


Utičnica **NECV-C1W3L-P-P13** Broj dijela: 8105012

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 175301-803
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Učestalost priključivanja	50
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 180°
Težina proizvoda	11.6 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	20.4 V...27.6 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	20.4 V...27.6 V
Nazivni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	M12x1,25
Promjer kabela	4 mm...6 mm
Nazivni presjek vodiča	0.5 mm²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PC
Boja kućišta	transparentan
Materijal za zaključavanje vijkom	Čelik, poniklan
Materijalne brtve	HNBR
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, lim