


Utičnica **NECV-B2W3L-P-P12** Broj dijela: 8105013

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Učestalost priključivanja	50
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 180°
Težina proizvoda	19.5 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Oblik spoja B prema industrijskom standardu 11 mm
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	20.4 V...27.6 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	20.4 V...27.6 V
Nazivni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	M15x1,5
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Materijal za kućište	PA

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	transparentan
Materijal za zaključavanje vijkom	Čelik, poniklan
Materijalne brtve	HNBR
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, lim