

Paralelni komplet EAMM-U-86-S62-80PB-177

Broj dijela: 8105905

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Izvedbena veličina | 86 |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 5000 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 175 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.25 Nm |
| Prenosivi moment | 9.5 Nm |
| Težina proizvoda | 3300 g |
| Pogon koda sučelja | S62 |
| Kod sučelja Motor In | 80PB 80r |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |