



Terminalna traka NECC-L8G5-C1

Broj dijela: 8106756

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	3.8 g
Veličina spremnika	1
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja L8
Električni priključak 1, broj pinova / žica	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	utaknut
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stezaljka kaveza
Područje pogonskog napona DC	0 V...300 V
Opterećenje struje pri 40°C	8 A
Otpor prenapona	1.6 kV
Zaštita	ne
Nazivni presjek vodiča	AWG28 - 16
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...115 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno