

Smanjenje moždanog udara VAVA-F12-H-H6

Broj dijela: 8107369

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Graničnik hoda otvaranja s amortizacijom
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Informacije o aplikaciji	Kada se koristi s kutnim ventilom sa sjedištem VZXA, SIL odobrenje za cijeli proizvod više nije važeće.
Klasa zaštite	IP6X
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	249 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	EPDM
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal amortizera	visokolegirani čelik
Materijalni konektor	visokolegirani nehrđajući čelik