

# Elektronički modul VMPA1-FB-EMG-8-S

Broj dijela: 8108543

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                           | Vrijednost                                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| dijagnoza                                          | Podnapon ventila                                                              |
| Maksimalni broj položaja ventila                   | 4                                                                             |
| Maksimalni broj zavojnica ventila                  | 7                                                                             |
| Parametarizacija                                   | Failsafe po kanalu<br>Forsiranje po kanalu<br>Idle Mode po kanalu<br>Praćenje |
| Zaštita od obrnutog polariteta                     | da                                                                            |
| Raspon radnog napona DC elektronike/senzora        | 18 V...30 V                                                                   |
| Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja | 18 V...30 V                                                                   |
| Potrošnja vlastite struje pri naponu opterećenja   | 6.5 mA                                                                        |
| Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu   | 17 mA                                                                         |
| Maksimalni broj izlaza                             | 7                                                                             |
| Maksimalni broj ulaza                              | 1                                                                             |
| Nazivna struja podizanja po svitku solenoida       | 58 mA do 24 ms                                                                |
| Nazivna struja sa smanjenjem struje                | 25 mA nakon 24 ms                                                             |
| Električni izolacijski kanal - interna sabirnica   | da                                                                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                   | 1 - mala izloženost koroziji<br>(u ugrađenom stanju)                          |
| LABS sukladnost                                    | VDMA24364 zona III                                                            |
| Temperatura okoline                                | -5 °C...50 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                   | 20 g                                                                          |
| Električno upravljanje                             | Fieldbus                                                                      |
| Materijal za kućište                               | POM                                                                           |
| Napomena o materijalima                            | U skladu s RoHS                                                               |