

# Solenoidni svitak VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME

Broj dijela: 8109386

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Vrsta aktiviranja                               | električni   |
| Položaj montaže                                 | po želji   |
| Indikator položaja prekidača                    | ne   |
| Radnog ciklusa                                  | 100%   |
| Klasa izolacije                                 | H  |
| Parametri zavojnice                             | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA<br>230 V DC: 3,5 W.   |
| Dopuštene fluktuacije napona                    | -15 % / +10 %  |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)           | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)<br>prema EU RoHS direktivi   |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema UK EX propisima (UK-X)<br>prema UK RoHS propisima (UK-R)   |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)   |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IEC-EX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Tijelo za izdavanje certifikata                 | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X<br>TÜV 21 UKEX 7017 X   |
| ATEX kategorija plina                           | II 2G  |
| ATEX kategorija prašine                         | II 2D  |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex eb mb IIC T* Gb   |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tb IIIC T*°C Db   |
| Temperatura okoline Ex                          | T5/T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6/T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III   |
| Klasa zaštite                                   | IP66   |
| Težina proizvoda                                | 580 g  |

| Svojstvo                | Vrijednost                                      |
|-------------------------|---|
| Električni priključak   | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS                                 |