

Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

Broj dijela: 8109393

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	60 V DC: 12,0 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima (UK-X) prema UK RoHS propisima (UK-R)
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb mb IIC T* Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T*°C Db
Temperatura okoline Ex	T4/T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS