



Vertikalna tlačna dovodna ploča VMPA14-VSP-QS6

Broj dijela: 8110627

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	14 mm
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	35 g
Pneumatski priključak 1	QS-6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Dobavni materijal ploča	PA ojačan