

# Amortizer DYSS-3-4-Y1F-G2

Broj dijela: 8111390

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                       | Vrijednost                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                             | 3                                  |
| Hod                                                            | 4 mm                               |
| Prigušenje                                                     | samopodešavajući                   |
| Položaj montaže                                                | po želji                           |
| Detekcija položaja                                             | bez                                |
| Maksimalna brzina udarca                                       | 1 m/s                              |
| Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi                      | 0.2 s                              |
| Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline | 1 s                                |
| Način rada                                                     | potiskujući<br>jednoradni          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                               | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                                                | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura okoline                                            | -10 °C...80 °C                     |
| Duljina prigušenja                                             | 4 mm                               |
| Maksimalna sila udarca                                         | 80 N                               |
| Maksimalni moment zatezanja                                    | 1 Nm                               |
| Maksimalna potrošnja energije po taktu                         | 0.4 J                              |
| Maksimalna potrošnja energije po satu                          | 4500 J                             |
| Maksimalna rezidualna energija                                 | 0.004 J                            |
| Obnavljanje snage                                              | 0.5 N                              |
| Min. sila umetanja                                             | 3.5 N                              |
| Težina proizvoda                                               | 3 g                                |
| Područje mase                                                  | 1 kg                               |
| Vrsta montaže                                                  | sa sigurnosnom maticom             |
| Napomena o materijalima                                        | U skladu s RoHS                    |
| Materijalne brtve                                              | NBR                                |
| Materijal za kućište                                           | visokolegirani čelik               |
| Materijal klipnjače                                            | visokolegirani čelik               |