

Elektronički modul VMPA-MPM-EMM-P5

Broj dijela: 8111881

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	1
Maksimalni broj zavojnica ventila	1
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Dodatne funkcije	za ventil s postupnim povećanjem tlaka
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	21.6 V...26.4 V
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	60 mA do 30 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	22 mA nakon 30 ms
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	ne
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Materijal za kućište	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS