

# T-priključak, utisni NPQE-T-R18-Q10-P10

Broj dijela: 8113054

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                        | Standard                                                           |
| Nazivna veličina                                          | 6.5 mm                                                             |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici                           | Premaz                                                             |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                           |
| Konstrukcija                                              | T oblik                                                            |
| Veličina spremnika                                        | 10                                                                 |
| Konstruktivna struktura                                   | Push-pull princip                                                  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon                    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem                                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364 zona III                                                 |
| Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14 | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                          |
| Temperatura okoline                                       | -5 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                          | 26.64 g                                                            |
| Vrsta montaže                                             | Vanjski šesterokut SW17                                            |
| Pneumatski priključak 1                                   | Vanjski navoj R1/8                                                 |
| Pneumatski priključak 2                                   | za crijevo vanjskog Ø 10 mm                                        |
| Prsten za otpuštanje u boji                               | plava                                                              |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                                    |
| Materijal za kućište                                      | Mesing, niklani<br>PBT                                             |
| Materijal za brtvljenje navoja                            | PTFE                                                               |
| Prsten za oslobađanje materijala                          | POM                                                                |
| Materijal za brtvljenje crijeva                           | NBR                                                                |
| Materijal segmenta obujmice crijeva                       | Nehrđajući čelik                                                   |