

# Utisni L-konektor NPQE-L-Q12-S12-P10

Broj dijela: 8113202

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                           |
| Nazivna veličina                        | 9.5 mm                                                             |
| Položaj montaže                         | po želji                                                           |
| Konstrukcija                            | L oblik                                                            |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                 |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                                 |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                          |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                        | 12.04 g                                                            |
| Pneumatski priključak 1                 | za crijevo vanjski Ø 12 mm                                         |
| Pneumatski priključak 2                 | Utisna čahura 12 mm                                                |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                                              |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                    |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                                |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                                |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                                |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | Nehrđajući čelik                                                   |