

Sigurnosna kopča NPAP-QE-S-Q6-P10

Broj dijela: 8113229

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.07 g
Pneumatski priključak	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS