

Sigurnosna kopča
NPAP-QE-S-Q16-P10
Broj dijela: 8113233

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.39 g
Pneumatski priključak	za crijevo vanjskog Ø 16 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS