

Solenoidni svitak VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Broj dijela: 8114078

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
potrebna potrošnja energije	16 mA
Klasa izolacije	H
Maksimalna ulazna snaga P_i	1,2 W
Maksimalni ulazni napon U_i	32 V
Maks. ulazna struja I_i	0,2 A
Parametri zavojnice	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W.
efektivni unutarnji kapacitet C_i	zanemarivo malen
efektivna unutarnja induktivnost L_i	zanemarivo malen
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Tijelo za izdavanje certifikata	DNV 17.0043X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex ia IIIC T80 °C, T95 °C IP65 Db
Temperatura okoline Ex	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS