

Solenoidni svitak VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Broj dijela: 8114135

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
potrebna potrošnja energije	16 mA
Klasa izolacije	H
Maksimalna ulazna snaga P_i	1,2 W
Maksimalni ulazni napon U_i	32 V
Maks. ulazna struja I_i	0,2 A
Parametri zavojnice	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W.
efektivni unutarnji kapacitet C_i	0µF
efektivna unutarnja induktivnost L_i	0 mH
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Tijelo za izdavanje certifikata	GYJ20.1094X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex ia IIC T5 / T6 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Temperatura okoline Ex	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS