



Spojni kabel NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

Broj dijela: 8115099

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	20
Težina proizvoda	2.3 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja Q7
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	utaknut
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	Dvostruka linija
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	0.3 A
Otpor prenapona	1.2 kV
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Zaštita	ne
Napomena o radu	Koristiti samo s vanjskim smanjenjem snage
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Osnovno
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	11 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	16.5 mm
Promjer kabela	1.1 mm
Struktura kabela	2 x 0,08 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.08 mm ² AWG28

Svojstvo	Vrijednost
Krajevi žice	pocinčan
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacijske čahure	PVC