

Električna podloga VAVE-K1-7-5YL1-LR

Broj dijela: 8115100

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	7
Kvaliteta upravljanja	Osnovno
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Dodatne funkcije	Smanjenje struje zadržavanja
Prikaz statusa signala	LED
Područje pogonskog napona DC	12 V...26 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Nazivni radni napon DC	24 V
Stupanj onečišćenja	2
Kategorija prenapona	II
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Položaj montaže	po želji
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	11 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	16.5 mm
Težina proizvoda	3.3 g
Električni priključak	2-polni Dvostruka linija otvoreni kraj
Struktura kabela	2 x 0,08 mm ²
Promjer kabela	1.1 mm
Duljina kabela	0.5 m
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	može se nataknuti Uglavljivanje
Boja kućišta	crno

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan PC
Materijal izolacijske čahure	PVC