


# Prekidač blizine

## SDBF-FCS-1L-NU-K-9-N-LE

Broj dijela: 8117063

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Konstrukcija                                           | Blok konstrukcija  |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS    |
| Mjerna veličina                                        | Položaj            |
| Princip mjerenja                                       | magnetootporni     |
| Temperatura okoline                                    | -4 °F...176 °F     |
| Uklopni izlaz                                          | NPN                |
| Funkcija sklopnog elementa                             | Normalno otvoren   |
| Vrijeme uključivanja                                   | 4 μs               |
| Maksimalna izlazna struja                              | 500 mA             |
| Maks. preklopni kapacitet DC                           | 12 W               |
| Pad napona                                             | 1 V                |
| Snaga kratkog spoja                                    | da                 |
| Područje pogonskog napona DC                           | 6 V...24 V         |
| Zaštita od obrnutog polariteta                         | da                 |
| Električni priključak 1, vrsta priključka              | kabel              |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja              | otvoreni kraj      |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica            | 3                  |
| Smjer izlaznog priključka                              | uzdužno            |
| Boja omotača kabela                                    | Siva               |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                |
| Vrsta montaže                                          | s učvršnim sklopom |
| Položaj montaže                                        | po želji           |
| Boja kućišta                                           | transparentan      |
| Materijal za kućište                                   | PA                 |
| Prikaz uklopnog stanja                                 | LED                |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -4 °F...176 °F     |
| Klasa zaštite                                          | IP67<br>NEMA 4     |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364 zona III |