

# Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Broj dijela: 8118259

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                               | električni                                             |
| Položaj montaže                                 | po želji                                               |
| Indikator položaja prekidača                    | ne                                                     |
| Radnog ciklusa                                  | 100%                                                   |
| Klasa izolacije                                 | H                                                      |
| Parametri zavojnice                             | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA<br>230 V DC: 12,0 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona                    | -15 % / +10 %                                          |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                             |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)                            |
| Tijelo za izdavanje certifikata                 | GYJ23.1169X                                            |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex eb mb IIC T4 Gb                                     |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tb IIIC T120 ° C Db                                 |
| Temperatura okoline Ex                          | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                         |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III                                     |
| Klasa zaštite                                   | IP66                                                   |
| Težina proizvoda                                | 580 g                                                  |
| Električni priključak                           | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5        |
| Napomena o materijalima                         | U skladu s RoHS                                        |