

Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

Broj dijela: 8118262

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Unutrašnja zaštita	Osigurač
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Tijelo za izdavanje certifikata	GYJ23.1169X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T120 ° C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS