

Centrirna čahura
ZBH-5-M4
Broj dijela: 8119593

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	5
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	10
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom za vijak M4
Materijal rukava	visokolegirani nehrđajući čelik