


Blok razdjelnika-SET VABS-C12-6-S-B3

Broj dijela: 8122792

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	6 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	maksimalna veličina čestica 5 µm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	1.1 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	za crijevo unutarnji Ø 2 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	PBT