


Priključna ploča
VABS-K2-10B-16-M6-P
Broj dijela: 8122825

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Nazivna veličina	1.6 mm
Priključak tekućine	Unutarnji navoj M6
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer priključka dolje
Maksimalni broj položaja ventila	1
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Operativni medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.2 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PEEK