


**Priključna ploča**  
**VABS-K2-10S-16-U14-P**  
Broj dijela: 8122828

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                          | 10                                                         |
| Nazivna veličina                            | 1.6 mm                                                     |
| Priključak tekućine                         | Unutarnji navoj 1/4-28 UNF-2B                              |
| Položaj montaže                             | po želji                                                   |
| Konstruktivna struktura                     | Smjer spajanja bočno                                       |
| Maksimalni broj položaja ventila            | 1                                                          |
| Smjer strujanja                             | nije reverzibilan                                          |
| Operativni medij                            | Tekući mediji<br>Plinoviti mediji                          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju     | Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 0 - nema izloženosti koroziji                              |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364 zona III                                         |
| Temperatura skladištenja                    | -20 °C...70 °C                                             |
| Srednja temperatura                         | 0 °C...50 °C                                               |
| Temperatura okoline                         | 0 °C...50 °C                                               |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.2 Nm                                                     |
| Maksimalni moment zatezanja                 | 0.6 Nm                                                     |
| Težina proizvoda                            | 7 g                                                        |
| Vrsta montaže priključna ploča              | s prolaznim provrtom                                       |
| Vrsta montažnog ventila                     | s unutarnjim navojem                                       |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                                            |
| Materijal spojne ploče                      | PEEK                                                       |