


# Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Broj dijela: 8122932

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 601 l/min   |
| Radni tlak  | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar<br>0 psi...116 psi                         |
| Klasa zaštite   | IP65  |
| Tijelo za izdavanje certifikata                       | TÜV 968/V 1251.00/24  |
| Sigurnosna funkcija                                   | Sigurno odzračivanje  |
| Razina sigurnosnog integriteta (SIL)                  | do SIL 3 način rada visoke potražnje<br>do SIL 3 način rada niske potražnje |
| Napomena o radnom tlaku                               | 0 - 0,8 MPa s vanjskim upravljačkim zrakom                                  |
| Zaštita od eksplozije                                 | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                                      |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364 zona III  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS   |