


Ventil

VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Broj dijela: 8122933

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	703 l/min
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Klasa zaštite	IP65
Tijelo za izdavanje certifikata	TÜV 968/V 1251.00/24
Sigurnosna funkcija	Sigurno odzračivanje
Razina sigurnosnog integriteta (SIL)	do SIL 3 način rada visoke potražnje do SIL 3 način rada niske potražnje
Napomena o radnom tlaku	0 - 0,8 MPa s vanjskim upravljačkim zrakom
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS