

Držač
CAFM-D4-W
Broj dijela: 8127358

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	216 mm
visina	97 mm
duljina	345 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	749 g
Vrsta montaže	zavrtnuto
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal nosača za montažu	Čelik premazan prahom