

Držač
VMPA14-FTI
Broj dijela: 8129127

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	14
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Srednja temperatura	-5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta montaže	stegnuti
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Držač materijala	POM