

Kontrola protoka SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Broj dijela: 8129129

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Vrsta montaže	stegnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	3.5 l/min...115 l/min
Radni tlak	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Izvedbena veličina	14
Nazivna veličina	0.3 mm...1.7 mm
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	2
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Srednja temperatura	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.6 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Držać materijala	POM
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura