

Kontrolna ploča DADG-FM-VDE1G14

Broj dijela: 8131548

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	VDI / VDE 3845 (NAMUR)
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maksimalni moment zatezanja	23 Nm
Težina proizvoda	274.5 g
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje putem navoja na završnom poklopcu
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	Anodizirani aluminij
Materijalni vijci	Mjed, niklani