

Solenoidni svitak VACS-C-R3-1RL

Broj dijela: 8135822

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Prikaz statusa signala	LED
Maksimalna frekvencija prebacivanja	5 Hz
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	108 mA do 80 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	15 mA nakon 80 ms
Parametri zavojnice	24 V DC: faza niske struje 0,36 W, faza visoke struje 2,6 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna duljina kabela	30 m
Električni priključak	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA Čelik
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar