


# Solenoidni svitak VACS-C-R4-1RAL

Broj dijela: 8135911

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                     | Vrijednost                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                            | električni                                           |
| Položaj montaže                              | po želji                                             |
| Odgovara normi                               | DESINA<br>IEC 61010-1                                |
| Prikaz statusa signala                       | LED                                                  |
| Radnog ciklusa                               | 100%                                                 |
| Klasa izolacije                              | H                                                    |
| Klasa izolacije emajlirane žice              | H                                                    |
| Nazivna struja podizanja po svitku solenoida | 138 mA do 70 ms                                      |
| Nazivna struja sa smanjenjem struje          | 50 mA nakon 70 ms                                    |
| Parametri zavojnice                          | 24VDC: NS1,2: HS3.3                                  |
| Dopuštene fluktuacije napona                 | +/- 10 %                                             |
| Odobrenje                                    | c UL us - Recognized (OL)                            |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)        | prema EU EMC direktivi<br>prema EU RoHS direktivi    |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)      | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima |
| Tijelo za izdavanje certifikata              | UL MH18122                                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC             | 2 - umjereno opterećenje korozijom                   |
| LABS sukladnost                              | VDMA24364-B1 / B2-L                                  |
| Srednja temperatura                          | -20 °C...60 °C                                       |
| Klasa zaštite                                | IP65                                                 |
| Temperatura okoline                          | -20 °C...60 °C                                       |
| Težina proizvoda                             | 33 g                                                 |
| Maksimalna duljina kabela                    | 30 m                                                 |
| Električni priključak 1, vrsta priključka    | Utikač                                               |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja    | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica  | 4                                                    |
| Električni priključak 1, vrsta montaže       | Vijčana brava                                        |
| Vrsta montaže                                | s nazubljenom maticom                                |

| Svojstvo                | Vrijednost                   |
|-------------------------|------------------------------|
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS              |
| Materijal za kućište    | PA<br>Čelik                  |
| Materijal solenoida     | bakar<br>Čelik<br>Termoplast |
| Materijal namota        | bakar                        |