


Priključna ploča VABS-K2-12S-20-U14-P

Broj dijela: 8140320

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Nazivna veličina	2 mm
Priključak tekućine	Unutarnji navoj 1/4-28 UNF-2B
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno
Maksimalni broj položaja ventila	1
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Operativni medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.33 Nm
Maksimalni moment zatezanja	0.6 Nm
Težina proizvoda	8 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PEEK