

Indikator položaja SASF-S3-B-F-A30

Broj dijela: 8140397

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...180 deg
Priključna točka za pozicioner i indikator položaja odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 2
Dimenzije Š x D x V	Ø 40 x 43
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	26 g
Vrsta montaže	prema VDI / VDE 3845
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal odstoynog elementa	PP
Materijal za kućište	PP visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik