


Mjenjač EMGA-40-A-G8-40P

Broj dijela: 8141732

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Povratak	0.35 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanic
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	6 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.032 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	10 Nm
Maksimalna učinkovitost	92 %
Torzijska krutost	0.7 Nm/arcmin
Težina proizvoda	500 g
Sučelje izlaz mjenjača	40G
Sučelje zupčanika	40p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS